



OPTIMUS LED

Herzliche Gratulation!

Sie haben sich für die beste LED Balkenleuchte auf dem Schweizer Markt entschieden. Die "Optimus Balkenleuchte" wurde vom Livision Team auf das maximum an Performance und Installationsfreundlichkeit getrimmt!

Nutzen Sie die Möglichkeiten der "Optimus Leuchte"! Wir wünschen viel Spass bei der Installation.

Besten Dank das Sie sich für mich entschieden haben!

Gruss Optimus - Livision



230V 50/60Hz IP20 CE

Betriebsanleitung Für Balkenleuchte OPTIMUS
Mode d'emploi Pour lampe de poutre OPTIMUS
Istruzioni di Funzionamento per Lampada OPTIMUS

Art. 40010/40011/40012/40013/40014/40015/40016/40017/40018/40020/40021/40025/40026

DE Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden (Elektroinstallateur). Die Leuchte dient ausschließlich der Beleuchtung und ist entsprechend den Errichtungsbestimmungen zu installieren. Eine andere Nutzung oder ein anderer Einbau gilt als nicht „bestimmungsgemäß“.

Achtung! Während der Verdrahtung und Installation der Leuchten und Versorgungsgeräte immer spannungslos arbeiten. Nichtbeachten kann zur Zerstörung der LED-Module führen. Bei defekt zurück an den Hersteller. Montageanleitung muss aufbewahrt werden. Technische Änderungen vorbehalten.

FR Le montage et la mise en service ne doivent être effectués que par un personnel qualifié et autorisé (installateur électrique). Le luminaire sert exclusivement à l'éclairage et doit être installé conformément aux dispositions d'installation. Toute autre utilisation ou installation est considérée comme non "conforme à l'usage prévu".

Attention! Pendant le câblage et l'installation des luminaires et des appareils d'alimentation, il faut toujours travailler sans spamming. Le non-respect de cette consigne peut entraîner la destruction des modules LED. En cas de défaut, retourner au fabricant. Les instructions de montage doivent être conservées. Sous réserve de modifications techniques.


IT L'installazione e la messa in funzione devono essere eseguite esclusivamente da personale specializzato autorizzato (elettricista). L'apparecchio viene utilizzato esclusivamente per l'illuminazione e deve essere installato in conformità alle norme di installazione. Qualsiasi altro uso o installazione è considerato non "conforme all'uso previsto".

Attenzione! Durante il cablaggio e l'installazione degli apparecchi di illuminazione e degli alimentatori, lavorare sempre senza spammare. In caso contrario, i moduli LED potrebbero essere distrutti. In caso di difetti, restituire al produttore. Le istruzioni di installazione devono essere conservate. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

DE Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbarqualifizierten Person ersetzt werden. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse D.

FR La source lumineuse de ce luminaire ne peut être remplacée que par le fabricant ou par un technicien de maintenance mandaté par celui-ci ou par une personne de qualification comparable. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité D.


IT La sorgente luminosa di questo apparecchio può essere sostituita solo dal produttore o da un tecnico dell'assistenza incaricato dal produttore o da una persona altrettanto qualificata. Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe D di efficienza.












DE Lichtquelle ist nur durch eine Fachkraft austauschbar. Das Betriebsgerät ist nur durch eine Fachkraft austauschbar.

FR La source lumineuse ne peut être remplacée que par un spécialiste. L'appareillage ne peut être remplacé que par un spécialiste.

IT La sostituzione della sorgente luminosa può essere effettuata solo da personale qualificato. La sostituzione del dispositivo di comando può essere effettuata solo da personale qualificato.



OPTIMUS LED



Art. 40025/40026




The image shows a digital scale with a white plastic body and a black display screen. The scale has a capacity of 500g and a resolution of 0.01g. Below the scale, there is a diagram of a cart on a track. The cart is a small rectangular block with a central vertical rod. The track is a horizontal line with a central vertical rod. The diagram is labeled with 'a' and 'b' at the ends of the track.

	1	2
100%	ON	ON
75%	-	ON
50%	ON	-
25%	-	-

3	4	5	
ON	ON	ON	5S
-	ON	ON	30S
ON	-	ON	90S
-	-	ON	5min
ON	ON	-	20min
-	-	-	30min

6	7	8	
ON	ON	ON	2Lux
ON	ON	-	10Lux
-	ON	-	30Lux
ON	-	-	50Lux
-	-	-	Disable*

Art. 40011/40013/40021/40015/40017



LED indicator status

	Off: Battery disconnected or mains supply not disconnected
	Green stable: Battery charging or fully charged

08.06.2023
Livision GmbH /Wagistrasse 7 / 8952 Schlieren